

DGS8MP.Rvs Full

为你的DIGISCAN.SL/F配备更高的技术。



此外，即使在机器人停下了或需要移动工作站的情况下，也仍然可以使用DGS8MP原配置的三脚架和旋转台，确保工作的连续性。

DIGISCAN.SL/F Compatible

从现在起，通过选购DGS8MP.RvsFull选项可实现拥有DGS8MP，使扫描头和电脑与原有的DIGISCAN.SL/F相兼容。有了这个选项，就可以把原有的DIGISCAN.SL/F更新到最先进的3D检测标准，充分利用新产品和8.5 MPX传感器的所有优势，并将其与自动处理图形文件的功能相结合。



 **Slim 4.0**
COMPATIBLE



www.newlast.com

此版本的新功能特征


重新编写的软件，与过往版本完全不同，可让用户选择以下几种扫描模式：

AUTOLAST: 全自动扫描模式，只需要通过旋转工作台扫描两个不同位置获得扫描文件，实现全自动扫描。

AUTOLAST EDIT MODE: 全自动扫描模式，只需要通过旋转工作台扫描两个不同位置获得扫描文件，实现全自动扫描。

EXPERT MODE: A全自动扫描模式，只需要通过旋转工作台扫描两个不同位置获得扫描文件，实现全自动扫描。


使用DGS8MP工具修改文件案例



修改前 – 原扫描文件带瑕疵和坑孔

修改后 – 效果完美

去特征化案例其一




去特征化案例其二



整理突兀尖角案例

去除瑕疵，调整鞋楦边缘或尖角。



Newlast Group
Newlast Italia srl · italy@newlast.com
Via G. Pernigotti 31/A · 15057 Tortona (AL)
Tel +39 0131894991 · fax +39 0131814530




www.newlast.com

DGS8MP内含软件模块




Slim 4.0[®] SETUPMODEL MODULE



内含SLIM 4.0平台Setupmodel模块。SetupModel可在鞋楦上添加支撑，以便在机器中夹紧（在脚尖和鞋跟上添加支撑，可用于配合传统机器的粗削工序；在筒口位置添加支持，可用于配合NL-SDF系统的细削工序）。输出的FRV™格式文件适合Newlast设备各阶段的加工工序。

Slim 4.0[®] COMPARISON MODULE



比较模块是一个数字化工具，用于几何比较和测量一个或多个之前扫描的鞋楦文件，自动生成报告。比较模块是一个模块化产品，是S.L.I.M.4.0平台不可或缺的一部分。

技术数据

扫描头规格	400x280x120 mm
重量	6 Kg
摄像头	8,5 Mpx
光学	彩色
精度	0.015 - 0.045 mm
像素	0.025 - 0.080 mm
重复度	0.010 - 0.035 mm
深度	300 mm
视野	350 x 270 mm
点距	0,03 mm
光源	Led
获取时间	1 sec
输出文件格式	frv, stl, obj



Newlast Group
Newlast Italia srl · italy@newlast.com
Via G. Pernigotti 31/A · 15057 Tortona (AL)
Tel +39 0131894991 · fax +39 0131814530



www.newlast.com

可扫描物体

NL-DGS8MP可扫描鞋跟、鞋底和整鞋等物体，输出格式有.STL，带颜色的.OBJ纹理，以及Newlast专有.FRVTM格式文件，纹理效果质量优越。



全方位360° 解决方案

DGS8MP.RvsFull以套装形式出售，包含以下部分：

- 8Mpx摄像头
- 三脚架
- 旋转工作台
- PC
- 显示器
- 校正板
- 新版管理软件



Newlast Group
Newlast Italia srl · italy@newlast.com
Via G. Pernigotti 31/A · 15057 Tortona (AL)
Tel +39 0131894991 · fax +39 0131814530



www.newlast.com